

SatPax® 1200 Presaturated Cleanroom Wiper

COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS

- Doble tejido con filamento continuo, hecho en poliéster.
- Lavado y empaçado en cuarto limpio clase ISO clase 4/ clase 10.
- Saturado con grado de semiconductor de alcohol (IPA) isopropílico y agua des-ionizada (DIH₂O)
- Disponible en bolsas re- sellable, trapos doblados para tomarlos individualmente.
- Número de lote en cada bolsa para un fácil proceso de rastreo en caso de requerirse.
- 2 presentaciones de soluciones saturadas IPA/DIH₂O: 70/30 y 9/91.

USOS

- Reduzca los requisitos de almacenaje y las cantidades del uso.
- Elimina el chorro de aplicación de las botellas con niveles de incontrolados de saturación.
- Control en compuestos orgánicos volátiles VOC's.

ESTADISTICAS BASE (DATOS PROMEDIO)

Peso (g/m ²)	145
Espesor (µm)	488
Fibras (/cm ²)	0.56
Partículas (0,5µm) (tension biaxial) (x10 ³ /cm ²)	1.1
Absorvencia (cc/m ²)	NA
Absorvencia específica (cc/g)	NA
Tiempo para absorción (seg)	NA

Removibles:	
H ₂ O (%)	0.014
2-Propanol (%)	0.050
Ions (ppm):	
Na ⁺	0.13
K ⁺	0.0031
Ca ⁺⁺	0.12
Mg ⁺⁺	0.034

PRESENTACIONES

Catalogo	Tamaño	Cantidad
SPX1200.001.12 70/30	9x9	Paquete c/30 piezas
SPX1200.002.12 9/91	9x9	Paquete c/30 piezas

Distribuido por:



García Martín 19
28224 Pozuelo, Madrid
T: 917 091 540 | ventas@anade.com
anade.com

REV.11/05