

Clearklens Ultra

Detergente alcalino para uso manual

Descripción

Clearklens Ultra es un detergente líquido denso general especialmente formulado para aplicaciones de limpieza manual en la industria farmacéutica y cosmética.

Aplicaciones

Clearklens Ultra es un producto ligeramente alcalino que contiene una combinación óptima de secuestrantes, agentes humectantes y emulsificadores. Esta poderosa formulación es particularmente efectiva en la eliminación de residuos que normalmente se encuentran en la industria farmacéutica y de cosmética.

Clearklens Ultra ha sido especialmente diseñado para la limpieza manual de equipos, paredes y suelos.

Ventajas

- Elevada capacidad detergente, efectivo contra un amplio rango de residuos.
- Versátil y económico.
- Valido tanto para aguas blandas y duras.
- Producto no perfumado.
- Fácil enjuague.
- Es un producto de baja espuma.
- Método de detección para bajos niveles de residuos.

Modo de Empleo

Clearklens Ultra se usa a concentraciones entre 0.5-5% v/v dependiendo del tipo o grado de suciedad.

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente incoloro
Densidad relativa a 20°C	1.07
pH (Solución al 1% a 20°C)	11.6
Demanda química de oxígeno (DQO)	223 gO ₂ /kg
Contenido en nitrógeno (N)	4.6g/Kg
Contenido en fósforo (P)	No

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificaciones de control de calidad

VH4



Clearklens Ultra

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Clearklens Ultra es apto para usarse en materiales comúnmente encontrados en la industria farmacéutica y cosmética cuando es aplicado en las condiciones recomendadas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de su uso prolongado.

Método de análisis

HPLC método de análisis

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

JohnsonDiversey (E)

C/ San Gabriel 43-45

08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602

www.johnsondiverseys.com

P92094ESSP-01

JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª

28020 Madrid

Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602

www.johnsondiverseys.com

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com